

Datenblatt für elektrische Haushalts-Wäschetrockner

Nach Richtlinie 95/13/EG Anhang II

Miele			
Modellname/-kennzeichen		T 8627 WP	
Energieeffizienzklasse ¹⁾		A	
A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)		A	
Energieverbrauch ^{1) 2)}			
Baumwolle schranktrocken	60% Restfeuchte	kWh	1,80
Baumwolle schranktrocken	50% Restfeuchte	kWh	1,55
Baumwolle bügelfeucht	60% Restfeuchte	kWh	1,35
Baumwolle bügelfeucht	50% Restfeuchte	kWh	1,10
Pflegeleicht schranktrocken	40% Restfeuchte	kWh	0,60
Füllmenge ¹⁾			
Baumwolle schranktrocken		kg	6,0
Baumwolle bügelfeucht		kg	6,0
Pflegeleicht schranktrocken		kg	3,0
Trockenzeit ¹⁾			
Baumwolle schranktrocken	60% Restfeuchte	min	104
Baumwolle schranktrocken	50% Restfeuchte	min	90
Baumwolle bügelfeucht	60% Restfeuchte	min	81
Baumwolle bügelfeucht	50% Restfeuchte	min	67
Pflegeleicht schranktrocken	40% Restfeuchte	min	40
Geschätzter Jahresverbrauch eines 4-Personen-Haushalts ³⁾			
Energieverbrauch ¹⁾		kWh	138
Gerätetyp ¹⁾			
Ablufttrockner			-
Kondensationstrockner			•
Geräusch ⁴⁾		dB(A) re 1 pW	
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte			•
Standgerät unterbaufähig			•
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-
Standgerät für Wasch-Trocken-Säule			•
Türanschlag rechts/links			/ •
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	85,0
	Breite	cm	59,5
	Tiefe ⁵⁾	cm	59,6
Sockelrücksprung vorne/hinten		cm/cm	/
Höhe für Unterbau		cm	82,0
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)		cm	106,0
Höhe verstellbar		+/-cm	+1,45 / -0,7
Nettogewicht		kg	69,0
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	1.080-1.140
Absicherung		A	10
Frequenz		Hz	50
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Erklärungen:			
• Ja, vorhanden			
¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 61121:2005.			
²⁾ Pro Trockenprogramm auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle schranktrocken". Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.			
³⁾ Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der zum Wäschetrocknen normalerweise den Trockner benutzt, bei einer Wäschemenge von 150 kg im Programm "Baumwolle schranktrocken", 280 kg im Programm "Baumwolle bügelfeucht" und 150 kg im Programm "Pflegeleicht schranktrocken".			
⁴⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 60704.			
⁵⁾ Tiefe einschließlich Wandabstand. Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein.			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			