

Pressemitteilung  
Nr. 098a/2024

## Die neuen Waschmaschinen und Trockner der neuen Generation W2 / T2 „Nova Edition“ auf einen Blick

### W2 Nova Edition

<b>Abmessungen</b>	60,0 x 60,0 cm (WQ 1000 WPS Nova Edition) 60,0 x 67,5 cm (WQ 1200 WPS Nova Edition)
<b>Positionierung</b>	Spitzenmodell der neuen Generation W2
<b>Neue Ausstattung</b>	<p>InfinityCare Schontrummel – erste rippenlose Trommel für noch sanfteres Waschen</p> <p>SmartMatic – Das neue Automatik-Programm für alle Baumwoll- und pflegeleichten Textilien, die bei 30°C gewaschen werden können. Es garantiert unabhängig von der Beladung einen gleichbleibenden Verbrauch an Wasser und Energie pro Kilo Wäsche (bis zu 4 kg).</p> <p>FlexLoad – Verbesserte Beladungserkennung für geringeren Wasser- und Stromverbrauch in allen Programmen sowie bis zu 2 Stunden kürzere Laufzeiten</p> <p>MotionReact – Bei Annäherung schaltet sich das Gerät automatisch ein</p> <p>ComfortOpen – Tür öffnet durch sanftes Berühren</p>
<b>Design</b>	<p>Neues Designkonzept mit dunklem Echtglas in der Farbe „BlackEffect“ (Bedienblende und Tür)</p> <p>25 Prozent größere Türöffnung</p> <p>neues Lichtkonzept AmbientLight erleichtert die Bedienung</p>

Frei zur  
redaktionellen  
Verwendung

Belege erbeten an  
Miele & Cie. KG  
Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift  
Postfach  
33325 Gütersloh

Telefon  
05241 89-1953  
Telefax  
05241 89-1950

www.miele.de  
presse@miele.de

<b>Bedienung</b>	Größeres M Touch Pro Display mit intuitiven Tipp- und Wischfunktionen und durchgängig in Farbe
<b>Max. Beladung</b>	9 kg
<b>Schleuderdrehzahl</b>	Modellabhängig 1.600 rpm bzw. 1.400 rpm
<b>Weitere Funktionen</b>	TwinDos – Automatische Waschmitteldosierung  PowerWash – Innovatives Waschverfahren für weniger Wasser- und Stromverbrauch  QuickPowerWash – Waschen von 4 kg in nur 49 Minuten  SingleWash – Effizientes und schnelles Waschen kleiner Mengen  SteamCare – Auffrischen oder Glätten der Kleidung mit Dampf – ohne zu Waschen
<b>Weitere Ausstattung</b>	Allwater Anschluss (auch Warm- oder Regenwasser)
<b>Vernetzung</b>	Über die Miele App
<b>Unverbindliche Preisempfehlung</b>	Modellabhängig 2.299 € oder 2.699 €
<b>Energieeffizienzklasse</b>	Modellabhängig A und A - 20 %
<b>Verfügbarkeit</b>	Erstes Quartal 2025

## T2 Nova Edition

<b>Positionierung</b>	Spitzenmodell der neuen Generation T2 (TQ 1000 WP)
<b>Neue Ausstattung</b>	QuickPowerDry – Trocknen von 4 kg in nur 49 Minuten  SingleDry – Effizientes und schnelles trocknen kleiner Beladungsmengen  Extra-Quick – Verringerung der Programmlaufzeit um bis zu 30 Minuten  WoolDry – Besonders schonende Trocknung von empfindlichen Wolltextilien  MotionReact – Bei Annäherung schaltet sich das Gerät automatisch ein  ComfortOpen – Tür öffnet durch sanftes Berühren
<b>Design</b>	Neues Designkonzept mit dunklem Echtglas in der Farbe „BlackEffect“ (Bedienblende und Tür) 25 Prozent größere Türöffnung neues Lichtkonzept AmbientLight erleichtert die Bedienung
<b>Bedienung</b>	Größeres M Touch Pro Display mit intuitiven Tipp- und Wischfunktionen und durchgängig in Farbe
<b>Max. Beladung</b>	9 kg
<b>Weitere Highlight Features</b>	FragranceDos – Sanfte Beduftung der Wäsche über Duftflakons in verschiedenen Sorten  Programmoption DryCare 40 – Trocknung von Kleidungsstücken, die bei 40°C waschbar sind, selbst dann, wenn das Textil laut Pflegekennzeichnung nicht für den Trockner geeignet ist*
<b>Vernetzung</b>	Über die Miele App

<b>Unverbindlich Preisempfehlung</b>	2.499 €
<b>Kondensationseffizienzklasse</b>	A
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A +++ - 10%
<b>Verfügbarkeit</b>	Erstes Quartal 2025

\*gilt nicht für Seide und Wolle