

Wichtigste Meilensteine in der Miele-Wäschepflege

- 1901 - 'Meteor' erste Miele Holzbottichwaschmaschine
- 1930 - Haushaltswaschmaschine mit Metallbottich (Ganzmetallwaschmaschine Nr. 100)
- 1931 - die erfolgreiche Gewerbe-Trommel-Waschmaschine 00 geht in Produktion
- 1953 – Trommelwaschmaschine Nr. 307 ist eine der ersten Waschmaschinen mit Bullauge. Die Maschine wird erstmals von Vorne beladen.
- 1956 - der erste Waschvollautomat für gewerbliche Anwendungen (W 702)
- 1958 – Waschvollautomat für den Haushalt WVA 505
- 1962 - Miele-Einknopfautomatic Miele 420
- 1966 – Erster elektrischer Wäschetrockner für den Haushalt (T 450)
- 1967 – Erster elektronisch gesteuerte Wäschetrockner Europas (T 460)
- 1978 - weltweit erstmalig: Mikrocomputer-Steuerung für Waschautomaten
- 1985 - der zehnmillionenste Waschautomat läuft vom Band
- 1991 - die ersten Hausgeräte der Welt (Waschautomaten, Trockner, Geschirrspüler, Mikrowelle) mit Novotronic - der Miele-Vollelektronik - in SMD-Technik
- 1991 - Weltrekord: 1.600 Schleudertouren
- 1997 - Miele-Weltneuheit: Programm für handwaschbare Wolle
- 2000 – Erste Plätze bei internationalen Warentests bestätigen die Miele Qualität
- 2001 – Schontrommel
1.800 Schleudertouren und Softronic-Steuerung
- 2003 – Stahl-Innovationspreis für die Schontrommel
- 2007 – Der zwanzigmillionste Waschautomat läuft vom Band
- 2010 – "AutoDos": Das erste, automatische Dosiersystem von Flüssig- und Pulverwaschmittel

- 2013 – Neue Waschmaschinen-Baureihe W1: die Waschautomaten zeichnen sich durch ein übersichtliches und einfaches Bedienkonzept sowie nützliche Zusatzfunktionen aus.
- „TwinDos“: Integriertes Zwei-Phasen-Dosiersystem von Flüssigwaschmittel.
 - „PowerWash“: energie-effizientes und hygienisches Waschverfahren
 - „CapDosing“: praktisches, passgenaues Dosieren von Spezialwaschmitteln, Additiven und Weichspülern per Portionskapsel.
- 2014 – Smart-Grid-fähige Waschmaschinen: Versorgung über private Photovoltaikanlagen
- „InfoControl Plus“: Steuerung der Waschmaschine via Smartphone
- 2015 – Miele Marine: Waschmaschinen, die den Anforderungen auf hoher See angepasst sind
- 2018 – SingleWash: Einzelne Kleidungsstücke können jetzt effizient und umweltfreundlich in nur 39 Minuten gewaschen werden (Waschwirkung A) – bei 60% weniger Energieverbrauch
- 2022 – Dem Klima zuliebe nimmt Miele die Trockner ohne Wärmepumpe komplett aus dem Programm.
- 2022 – Mit der WCI 870 WPS und der WWE 360 WPS GreenPerformance erreicht Miele zum fünften Mal in Folge den Testsieg bei der Stiftung Warentest.
- 2023 – Mit der neuen Produktkategorie – dem Miele Aerium Wäschepflegeschränk – können Textilien einfaches aufgefrischt, geglättet und getrocknet werden.
- 2024 – Zur IFA präsentiert Miele die Top-Modelle der neuen Gerätegeneration W2 / T2 Nova Edition, die einen Innovationssprung in Puncto Wäschepflege und Komfort machen.
- Herzstück der Waschmaschine ist die InfinityCare Schontrummel – die weltweit erste Trommel ohne die Mitnahmerippen und damit Weiterentwicklung der legendären Miele Schontrummel
 - Automatik-Programm SmartMatic: Für alle Baumwoll- und pflegeleichten Textilien, ab 30 Grad sorgt für einen immer gleichbleibenden Verbrauch von Wasser, Energie und – bei Nutzung der automatischen Dosierung TwinDos – Waschmittel pro kg Wäsche.
 - Hochwertiges Design kombiniert mit intuitiver Bedienung: Blende und Tür bestehen aus dunklem Echtglas in der Farbe „BlackEffect“; M Touch PRO Bedienung ist noch größer und in Farbe; AmbientLight
 - T2 Nova Edition Trockner mit komfortablen Programmen QuickPowerDry und WoolDry ausgestattet