

## Jubiläumsangebot von Miele: Profi-Waschmaschine zum Sparpreis und mit verlängerter Garantie

- ▶ Vernetzbar und mit kostenlosem Eco-Programmpaket
- ▶ Bedienung und Anpassung von Programmen über Full-Touch-Farbdisplay

**Gütersloh, 10. September 2024. – Wer ab dem 1. September in Gewerbetchnik von Miele investiert, spart beim Kauf einer Waschmaschine PWM 916 doppelt. Zum einen durch einen Discount von 1.250 Euro aus Anlass des 125-jährigen Unternehmensjubiläums, zum anderen durch eine kostenlose Garantie von insgesamt 125 Wochen – die sich damit gegenüber dem normalen Zeitraum um mehr als das Doppelte verlängert. Diese Aktion läuft bis Ende des Jahres.**

Der Preis reduziert sich beim Kauf sofort. Das Modell aus der Generation „The New Benchmark Machines“ ist mit einer Edelstahl-Front ausgestattet, für ein Beladegewicht von maximal 16 Kilogramm ausgelegt und erfolgreich für 30.000 Betriebsstunden getestet. Über 90 Waschprogramme, die in zielgruppengerechten Paketen zusammengefasst sind, erfüllen die Anforderungen gewerblicher Einsatzzwecke: etwa Spezialprogramme für Betten, Frottee oder Wäsche mit Fettverschmutzungen. Außerdem enthält ein kostenloses Eco-Paket zwei Buntwäsche- und zwei Pflegeleicht-Programme, die erhebliche Einsparpotenziale bieten.

Über ein Full-Touch-Farbdisplay lassen sich die meisten Programme bedarfsgerecht anpassen. Die Bedienung ist je nach Einsatzort und Anwendung in einer umfassenden oder reduzierten Darstellung möglich – in mehr als 30 Sprachen. Regelmäßig benötigte Waschprogramme können zum Beispiel farblich umrahmt werden, sodass Fehler bei der Benutzung nahezu ausgeschlossen sind. Die glatte, leicht zu reinigende Display-Oberfläche reagiert auf die Berührung von Arbeitshandschuhen.

Alle Geräte sind für die Vernetzung über das digitale Portal „Miele MOVE“ vorbereitet. Hier können Wäschereibetreiber und geschultes Personal unter anderem die Betriebsdaten einsehen, erfahren, wann eine Maschine entladen werden kann und können bei Bedarf schnell den Miele-Service erreichen. Ebenfalls hilfreich: die Verbindung zu Dosiersystemen sowie zu anderen Geräten im Rahmen einer Spitzenlastabschaltung. Sie ermöglicht ein intelligentes Energiemanagement und sorgt dafür, dass nicht benötigte Maschinen in Zeiten hoher Stromverbräuche abgeschaltet werden.

## Medienkontakt

Anke Schläger

Phone: +49 5241 89-1949

E-Mail: [anke.schlaeger@miele.com](mailto:anke.schlaeger@miele.com)

**Über das Unternehmen:** Miele gilt als weltweit führender Anbieter von Premium-Hausgeräten, mit einem begeisternden Portfolio für die Küche, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den Einsatz etwa in Hotels, Büros oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Seit seiner Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“, bezogen auf Qualität, Innovativität, Performance und zeitlose Eleganz. Mit seinen langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Hand der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann und unterhält 15 Produktionsstandorte, davon acht in Deutschland. Weltweit arbeiten etwa 22.700 Menschen für Miele; der Umsatz betrug zuletzt 4,96 Mrd. Euro. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.

## Zu diesem Text gibt es ein Foto



**Foto 1:** Mit Spezialprogrammen, kurzen Laufzeiten und viel Bedienkomfort sorgt die Waschmaschine PWM 916 (rechts) für effiziente Abläufe in gewerblichen Wäschereien. Wer jetzt in ein neues Gerät investiert, profitiert von attraktiven Jubiläumskonditionen. (Foto: Miele)

Download Text und Foto: [www.miele-presse.de](http://www.miele-presse.de)

Folgen Sie uns:  @Miele.DE

 @miele\_com

 Miele | Miele Professional

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Anwenderinnen und Anwender unter Tel.: 0800/22 44 644 oder [www.miele-professional.de](http://www.miele-professional.de)