

Pressemitteilung  
Nr. 107/2024

## 125 Gala Edition: ArtLine-Küchengeräte ohne Griff in edlem Obsidianschwarz matt

- ▶ Im Miele-Jubiläumsjahr kostenfreie Garantieverlängerung um 125 Wochen
- ▶ Induktionskochfelder mit einzigartiger Glaskeramik-Oberfläche

**Gütersloh/Rödinghausen, 20. September 2024. – Harmonisch in ein dunkles Küchendesign integriert oder akzentuiert in einem hellen Umfeld – die Einbaugeräteserie ArtLine im edlen Farbton Obsidianschwarz matt bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Geräte dieser Serie sind im Miele-Jubiläumsjahr besonders attraktiv: Für die „125 Gala Edition“ gibt es eine kostenfreie Garantieverlängerung um 125 Wochen – also zusätzlich zur regulären Garantie.**

Die Aktionsreihe umfasst Backöfen, Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen, Wärme- bzw. Vakuumierschubladen, Einbau-Kaffeefullautomaten sowie einen Weintemperierschrank. Hinzu kommen Induktionskochfelder mit einer besonderen mattschwarzen Glaskeramik-Oberfläche. Dunstabzugshaube, Stand-Kühlgefrierkombination und Frontverkleidungen für vollintegrierte Geschirrspüler im selben Farbton komplettieren die 125 Gala Edition.

Eine Besonderheit der mattschwarzen ArtLine-Modelle ist ihr griffloses Design: Die Geräte öffnen sich per Fingertipp auf einer Sensortaste, sodass beispielsweise eine Backofentür gedämpft nach unten gleitet. An der Tür offenbart sich auch der neue Farbton. Die Glasoberfläche ist fein strukturiert und unterscheidet sich optisch wie haptisch von bekannten schwarzen Glasfronten.

### **Kochfelder trotzen Kratzern und Fingerabdrücken mit MattFinish-Glaskeramik**

Passend zur ArtLine-Serie in Obsidianschwarz matt bietet Miele zwei Induktionskochfelder mit MattFinish Glaskeramik an. Das Material unterstreicht nicht nur das puristische Design der Kochfelder, sondern ist zudem besonders kratzresistent. So werden zum Beispiel Kratzer durch Sand um 80 Prozent reduziert. Dadurch behalten die Kochfelder für lange Zeit ihr hochwertiges Erscheinungsbild. Ein weiteres Plus der strukturierten Oberfläche ist, dass kaum noch Fingerabdrücke zu sehen sind. Besondere Auszeichnungen: Das Modell mit integriertem Dunstabzug (KMDA 7876 FL 125 Gala Edition) sowie das Gerät mit den PowerFlex-Kochzonen (KM 7576 FL 125 Gala Edition) wurden mit dem iF Design Award 2024 prämiert.

Die Jury lobte das minimalistische Design. Dezente weiße Linien markieren, wo Kochgeschirr oder eine Gourmet-Grillplatte positioniert werden kann, und auch die Anzeigen für die Leistungsstufen erscheinen in Weiß.

## **Neue Kopffrei-Haube bietet effiziente Lüftungstechnik und individuelle Beleuchtung**

Wer auf eine Kopffrei-Dunstabzugshaube setzt, findet die passende Lösung in dem Modell mit Glas-Panel in Obsidianschwarz matt. Elegant und reduziert wirkt der Haubenkörper, denn er hat eine geringere Tiefe und Höhe als die bisherigen Modelle. Zudem hat der Glasschirm nun einen steileren Winkel und bietet großgewachsenen Menschen damit noch ein wenig mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen.

Mit dem neuen Feature DynamicWhite passt sich die Kochfeldbeleuchtung perfekt dem Küchenumfeld an. Denn deren Farbtemperatur kann über die Miele App ausgewählt werden. Möglich machen dies warmweiße und kaltweiße LED-Leuchten, die je nach Auswahl in unterschiedlicher Intensität angesteuert werden. So lassen sich Farbtemperaturen zwischen warmweiß (2.700 Kelvin) und kaltweiß (6.500 Kelvin) einstellen. Der energiesparende ECO-Motor sorgt für beste Performance-Werte und erreicht die Energieeffizienzklasse A++. Und im Vergleich mit anderen Kopffrei-Dunstabzugshauben von Miele sind die Geräuschwerte bei diesem Modell rund 20 Prozent geringer\* bei gleichzeitig hoher Luftleistung. Verfügbar ist das mattschwarze Gerät in 90 Zentimeter Breite.

## **Weintemperierschrank und Stand-Kühlgefrierkombination runden Angebot ab**

Um die kleine, aber feine Auswahl von Lieblingsweinen kümmert sich der neue mattschwarze Einbau-Weintemperierschrank KWT 7112 iG. Das Gerät für die 45er-Nische bietet 18 Flaschen Platz und ist mit einem Active AirClean Filter, flexiblen Buchenholzrosten (FlexiFrame) und LED-Beleuchtung ausgestattet. Auch dieses Gerät ist grifflos und mit einem Push2open-Mechanismus zu öffnen.

Für Kundinnen und Kunden, die eine Stand-Kühlgefrierkombination wünschen, gibt es das Modell KFN 4799 AD in Obsidianschwarz matt. Das elegante Design kommt auch hier ohne sichtbare Griffe aus. Zudem ist das Modell mit der Energieeffizienzklasse A und dem Frischesystem PerfectFresh Pro besonders nachhaltig.

Die kostenfreie Zusatzgarantie von 125 Wochen, die Miele auf alle Modelle der Aktionsreihe 125 Gala Edition gewährt, lässt sich bequem über die Miele App aktivieren.

\*DAH 4980 im Vergleich zur DA 6498 W in Stufe 3 in Abluft

## Medienkontakt

Julia Cink

Phone: +49 5241 89-1962

E-Mail: [julia.cink@miele.com](mailto:julia.cink@miele.com)

**Über das Unternehmen:** Miele gilt als weltweit führender Anbieter von Premium-Hausgeräten, mit einem begeisternden Portfolio für die Küche, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den Einsatz etwa in Hotels, Büros oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Seit seiner Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“, bezogen auf Qualität, Innovativität, Performance und zeitlose Eleganz. Mit seinen langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Hand der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann und unterhält 15 Produktionsstandorte, davon acht in Deutschland. Weltweit arbeiten etwa 22.700 Menschen für Miele; der Umsatz betrug zuletzt 4,96 Mrd. Euro. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.


## Zu diesem Text gibt es drei Fotos



**Foto 1:** Zum 125-jährigen Jubiläum präsentiert Miele die grifflose ArtLine-Serie sowie Induktionskochfelder und eine Dunstabzugshaube im edlen Farbton Obsidianschwarz matt. Zusätzlich zur regulären Miele Garantie gibt es eine kostenfreie Garantieverlängerung von 125 Wochen. (Foto: Miele)



**Foto 2:** Das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug TwolnOne (KMDA 7876 FL) mit MattFinish ist edel in Haptik und Optik und dabei widerstandsfähig gegenüber Kratzern. Ein weiteres Plus der strukturierten Oberfläche ist, dass kaum noch Fingerabdrücke zu sehen sind. On Top in der 125 Gala Edition: eine kostenfreie Garantieverlängerung von 125 Wochen. (Foto: Miele)



**Foto 3:** Die Kopffrei-Dunstabzugshaube bietet großgewachsenen Menschen mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen. Mit dem neuen Feature DynamicWhite passt sich die Kochfeld-Beleuchtung perfekt dem Küchenumfeld an – Änderungen der Farbtemperatur sind jederzeit über die Miele App möglich. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: [www.miele-presse.de](http://www.miele-presse.de)

Folgen Sie uns:  @Miele.DE

 @miele\_com

 Miele