

125주년, 시간이 증명하는 품질

냉장고 및 와인 냉장고





어떤 종류의 제품을 원하시나요?

다양한 밀레 냉장고 및 설치 유형

제품 유형



프리스탠딩



빌트인



냉장고



와인 냉장고



마스터쿨



상냉장·하냉동



냉동고

어떤 사용자 인터페이스를 선호하시나요?

밀레 빌트인 냉장고 인터페이스

사용자 인터페이스


밀레의 사용자 인터페이스는 매우 간편합니다. 밀레 냉장고는 최신 기능과 디자인을 완벽하게 조합한 모던한 인터페이스를 갖추었습니다. (*인터페이스 유형은 모델별로 상이)



프레시터치



센서터치



터치컨트롤



이지컨트롤



마스터센서(마스터쿨 제품 전용)



터치컨트롤(와인 냉장고 전용)

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 빌트인 냉장고의 특징점*

더욱 신선하고 건강한 식재료 보관

밀레 냉장고를 통해 음식을 신선하게 더욱 오랫동안 보관할 수 있습니다. 냉장고 내부의 온도와 습도를 일정하게 유지하여 신선 식품을 위한 완벽한 보관 조건을 만들어 줍니다.



데일리 프레시

습도 조절용 슬라이딩 덮개가 있어 수분을 최적으로 지켜주어, 과일 및 야채 등의 신선 식품을 2배 더 오래 보관할 수 있습니다.

Exclusive to Miele

다이나콜

주변 온도가 30°C 이상으로 높거나 습도가 높은 경우 냉기를 고르게 순환시켜 냉장고 내부의 온도를 균일하게 유지해 줍니다.



플렉시트레이

회전식 유리 선반이 있어 냉장고가 가득 찬 상태에서도 선반을 회전해 뒤쪽의 음식을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.



Exclusive to Miele

액티브 에어클린 필터

활성탄 및 키토산 성분의 필터가 냄새를 흡수하여 냉장고 내부의 불쾌한 냄새를 제거해 줍니다. (별도 구매 액세서리)



노프로스트

내부의 물기와 성에는 기기 뒷면으로 배수되며 컴프레서에서 나오는 열기로 인해 자동 증발되므로 청소할 필요가 없어 편리합니다.

빌트인 냉장냉동고



KFNS 7734 D	
설치 타입	
제품 유형	빌트인 콤비 냉장냉동고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•
디자인	
프론트 패널 색상	빌트인 제작
소재	스테인리스 스틸, 플라스틱
냉장고 조명	LED
조절 장치	
사용자 인터페이스	센서터치
수퍼쿨 / 수퍼프리즈	• / •
온도 설정 구역	2
사바스 모드	•
파티 모드	•
휴일 모드	•
내부 구성	
선반	4
크롬 병 선반	1
신선 서랍	1
도어 선반	3
작동 편의성	
신선도 유지 시스템	데일리 프레시
컴포트 클린	•
듀플렉스쿨	•
다이내쿨	•
액티브 에어클린 필터	• (별도 구매)
기술 데이터	
설치규격 (WxHxD, mm)	560-570 x 1772-1788 x min.550
제품 크기 (WxHxD, mm)	559 x 1770 x 544
용량 (냉장, 냉동, L)	183,70 L
제품중량(kg)	63,6
기본 액세서리	
계란 트레이	•
아이스큐브 트레이	•

어떤 디자인을 원하시나요?

주방 디자인과 완벽하게 조화를 이루는 밀레 프리스탠딩 제품

완벽한 조화



-  그라파이트 그레이
-  브릴리언트 화이트*
-  블랙보드 에디션
-  블랙스틸
-  스테인리스 스틸/클린스틸
-  스테인리스 스틸 효과
-  화이트

어떤 핸들을 원하시나요?

밀레 프리스탠딩 기기

밀레의 열림 컨셉은 디자인과 편의성 면에서 고객 개개인의 요구 사항을 고려합니다. 매립형의 오목한 그림을 원하시나요, 아니면 우아한 핸들을 원하시나요? 도어 열림 키트 포함을 원하시나요, 아니면 미포함을 원하시나요? 선택하세요!

클릭2오픈

클릭2오픈으로 제품을 매우 쉽고 편리하게 열 수 있습니다. 클릭2오픈은 도어의 측면 패널에 위치해 드러나지 않기 때문에 깔끔한 디자인은 연출할 수 있습니다.



클릭2오픈

클릭2오픈으로 제품을 매우 쉽고 편리하게 열 수 있습니다. 클릭2오픈은 도어의 측면 패널에 위치해 드러나지 않기 때문에 깔끔한 디자인은 연출할 수 있습니다.



이지오픈 도어 핸들

고급스러운 핸들에는 레버 작동이 가능한 보조 장치가 달려 있습니다. 문을 매우 쉽게 닫을 수 있습니다.



이지핸들

고품질의 우아한 핸들은 밀레의 프리미엄 디자인을 강조해주고, 정면에서 쉽게 열 수 있습니다.



사이드오픈

모델에 따라 도어의 측면 패널은 짧거나 긴 오목한 그림을 제공합니다. 핸들이 없는 유선형 디자인은 다양한 종류의 주방 환경과 완벽하게 어우러집니다.

어떤 사용자 인터페이스를 선호하시나요?

밀레 프리스탠딩 냉장고 인터페이스

사용자 인터페이스

밀레의 사용자 인터페이스는 매우 간편합니다. 밀레 냉장고는 최신 기능과 디자인을 완벽하게 조합한 모던한 인터페이스를 갖추었습니다. (*인터페이스 유형은 모델별로 상이)



프레시터치

프레시터치는 터치 기능이 있는 TFT 컬러 디스플레이를 기반으로 하며 별도의 조절 버튼이 필요하지 않습니다. 모든 기능은 중앙 인터페이스를 터치하여 쉽게 설정할 수 있습니다.



센서터치

센서터치는 LCD 디스플레이에 기반하고 있습니다. 사용자는 손가락 터치와 디스플레이 오른쪽에 있는 세 개의 터치 버튼을 사용해 다양한 메뉴를 직관적으로 사용할 수 있습니다.



터치컨트롤

터치컨트롤 패널은 센서 조절과 정밀한 디지털 온도 디스플레이를 통해 원활한 조작 인터페이스를 제공합니다. 가벼운 손가락 터치만으로도 원하는 기능을 선택할 수 있습니다.



이지컨트롤

추가 옵션은 간단하게 버튼으로 선택합니다. 냉장고와 냉동고의 온도를 쉽게 설정할 수 있습니다.



수동 온도 조절

온도는 수동 온도 조절장치를 통해 설정할 수 있어 간편하게 사용할 수 있습니다.

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 프리스탠딩 냉장고의 특징점*

더 넓어진 수납공간과 선택 옵션

매우 우수한 절연 특성을 가진 진공 단열재를 사용해 음식을 더욱 신선하게 오랫동안 보관할 수 있습니다. 용량 손실 없이 음식을 저장할 수 있고, 인테리어와 조화를 이루는 핸들 디자인을 선택할 수 있습니다.



데일리 프레시

습도 조절용 슬라이딩 덮개가 있어 수분을 최적으로 지켜주어, 과일 및 야채 등의 신선 식품을 2배 더 오래 보관할 수 있습니다.



Exclusive to Miele 다이나콜

주변 온도가 30°C 이상으로 높거나 습도가 높은 경우 냉기를 고르게 순환시켜 냉장고 내부의 온도를 균일하게 유지해 줍니다.



플렉시보드

플렉시보드를 활용하면 뒤쪽에 보관된 식품을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.



Exclusive to Miele 노프로스트

내부의 물기와 성에는 기기 뒷면으로 배수되어 컴프레서에서 나오는 열기로 인해 자동 증발되므로 청소할 필요가 없어 편리합니다.



iF 디자인 어워드 2022


독일의 iF 디자인 어워드 2022 제품 부문을 수상하였고, 직관적인 사용자 인터페이스와 최상의 스테인리스 스틸 디자인으로 견고함과 내구성을 갖췄습니다.

프리스탠딩 냉동고




	FNS 4382 E	FNS 4782 E
설치 타입		
제품 유형	프리스탠딩 냉동고	프리스탠딩 냉동고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	왼쪽 / •	왼쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•	•
디자인		
프론트 패널 색상	스테인리스 스틸 / 클린스틸	스테인리스 스틸 / 클린스틸
소재	스테인리스 스틸, 플라스틱	스테인리스 스틸, 플라스틱
도어 오픈 방식	사이드 오픈	이지오픈 레버 핸들
조절 장치		
사용자 인터페이스	센서터치	센서터치
수퍼프리즈	•	•
온도 설정 구역	1	1
사바스 모드	•	•
파티 모드	-	-
휴일 모드	-	-
내부 구성		
냉동 서랍	7	7
XXL 박스	1	1
작동 편의성		
노프루스트(성에 방지)	•	•
소프트클로즈(부드러운 도어 닫힘)	-	•
아이스메이커	-	-
Miele@home	-	•
기술 데이터		
설치 공간(WxHxD, mm)	FNS 4382 E/KS 4383 ED	FNS 4782 E/KS 4783 ED
* 냉장고와 나란히 설치 시	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 1300(W) x 1860~1870(H) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 1260(W) x 1860~1870(H) x 650(D)	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 1270(W) x 1860~1870(H) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 1230(W) x 1860~1870(H) x 650(D)
제품 크기(WxHxD, mm)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675
용량 (L)	262	262
제품중량(kg)	67,3	67,2
기본 액세서리		
아이스큐브 트레이	•	•
제품 색상		
클린 스틸	•	•

프리스탠딩 냉장고



	KS 4383 ED	KS 4783 ED
설치 타입		
제품 유형	프리스탠딩 냉장고	프리스탠딩 냉장고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •	오른쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•	•
디자인		
프론트 패널 색상	스테인리스 스틸 / 클린스틸	스테인리스 스틸 / 클린스틸
소재	스테인리스 스틸, 플라스틱	스테인리스 스틸, 플라스틱
도어 오픈 방식	사이드 오픈	이지오픈 레버 핸들
냉장고 조명	LED	LED
조절 장치		
사용자 인터페이스	센서터치	센서터치
수퍼쿨	•	•
온도 설정 구역	1	1
서비스 모드	•	•
파티 모드	•	•
휴일 모드	•	•
내부 구성		
선반 / 플렉시보드(접이식 선반)	7 / 0	6 / 1
크롬 병 선반	-	1
신선 서랍	2	2
도어 병 선반	2	2
도어 캔 선반	3	3
작동 편의성		
산선도 유지 시스템	데일리 프레시	데일리 프레시
컴포트 클린	•	•
다이나쿨	•	•
소프트클로즈(부드러운 도어 닫힘)	-	•
액티브 에어클린 필터	• (별도 구매)	• (별도 구매)
기술 데이터		
설치 공간(WxHxD, mm)	FNS 4382 E/KS 4383 ED	FNS 4782 E/KS 4783 ED
* 냉동고와 나란히 설치 시	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 1300(W) x 1860~1870(H) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 1260(W) x 1860~1870(H) x 650(D)	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 1270(W) x 1860~1870(H) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 1230(W) x 1860~1870(H) x 650(D)
제품 크기(WxHxD, mm)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675
용량 (L)	398	398
제품중량(kg)	68,1	68,9
기본 액세서리		
계란 트레이	•	•
제품 색상		
클린 스틸	•	•

프리스탠딩 냉장냉동고



KFN 4375 DD	
설치 타입	
제품 유형	프리스탠딩 콤비 냉장냉동고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	-
디자인	
프론트 패널 색상	스테인리스 스틸 / 클린스틸
소재	스테인리스 스틸, 플라스틱
도어 오픈 방식	사이드 오픈
냉장고 조명	LED
조절 장치	
사용자 인터페이스	센서터치
수퍼쿨 / 수퍼프리즈	• / •
온도 설정 구역	2
사바스 모드	•
파티 모드	•
휴일 모드	•
내부 구성	
선반 / 플렉시보드(접이식 선반)	4 / 0
크롬 병 선반	-
신선 서랍	1
도어 병 선반	1
도어 캔 선반	2
작동 편의성	
신선도 유지 시스템	데일리 프레시
컴포트 클린	•
다이나쿨	•
듀플렉스쿨	•
소프트클로즈(부드러운 도어 닫힘)	-
액티브 에어클린 필터	• (별도 구매)
기술 데이터	
설치규격 (WxHxD, mm)	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 660(W) x 1860~1870(D) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 620(W) x 1860~1870(H) x 650(D)
제품 크기(WxHxD, mm)	600 x 1850 x 675
용량 (냉장, 냉동, L)	226,95 L
제품중량(kg)	69,1
기본 액세서리	
계란 트레이	•
아이스큐브 트레이	•
제품 색상	
클린 스틸	•

밀레 마스터쿨 시리즈

프리미엄 디자인과 기술력



눈길을 사로잡는 고급스러운 외관

마스터쿨 냉장고의 고급스러운 외관에서 소재 선택과 작업에 쏟은 헌신과 노력을 엿볼 수 있습니다. 독창적인 외관은 매우 세세한 부분까지 이르는 집중을 보여줍니다.



최고의 디자인

고유한 내부 기능은 전혀 흠잡을 데가 없습니다. 수평의 라인은 미니멀리즘 디자인을 강조합니다. 유행을 타지 않는 내부 디자인과 눈부심 없는 내부 조명은 제품을 더욱 완벽하게 만듭니다.



특별한 조명

브릴리언트라이트 조명은 마스터쿨 시리즈의 새로운 기준을 세웠습니다. LED 조명 스트립은 제품 내부 캐비닛 전체를 구석구석 밝혀주고 냉장 보관하는 식품을 최적의 밝기로 비춰줍니다.



우수한 품질

고품질의 완벽함과 정확성. 적합한 소재의 선택에서부터 시작됩니다. 고품질의 유리 선반, 긁힘 방지 플라스틱 및 단단한 알루미늄 프레임이 최고의 품질을 완성합니다.



reddot design award
winner 2019

밀레 마스터쿨 시리즈의 디자인 수상.



최대의 편의성

마스터쿨 냉장고는 이상적인 음식 보관, 자동 얼음 생성, 우수한 조명 및 편리한 사용자 인터페이스를 비롯한 최고의 편의성을 제공합니다. 마스터쿨 냉장고는 일상의 다양한 필요한 부분들을 정확히 충족시켜줍니다.

밀레 마스터쿨 시리즈

마스터프레시 신선 시스템과 듀플렉스쿨 프로 냉동 시스템



마스터프레시

건강한 삶을 위해서는 신선한 식재료가 기본입니다. 이상적으로 과일과 야채는 구입 즉시 아삭하고 신선할 때 먹어야 합니다. 그렇지만 매일 신선한 재료를 구입할 시간이 있는 사람이 얼마나 될까요?

구입 당시 식품의 품질과는 별개로 이상적인 보관 상태 역시 중요합니다. 보관 상태는 요리가 얼마나 신선하고 맛있고 건강한 지를 결정합니다.

밀레 마스터쿨 제품의 신선 서랍은 이상적인 식품 보관을 위해 최적의 온도를 조절해줍니다. 혁신적인 마스터프레시 기능으로 식품의 비타민과 미네랄이 더욱 오랜 기간 동안 보존됩니다. 습도 또한 과일, 채소, 유제품, 생선류와 육류에 완벽하게 맞춰져 있습니다. 이를 통해 식품은 3배 더 오래 신선함을 유지합니다.



듀플렉스쿨 프로

냉장고와 냉동고는 두 공간 모두 최적의 온도를 보장하기 위해 별도의 냉각 순환 장치를 갖추고 있습니다.

또한 두 구역의 공기가 서로 통하지 않기 때문에 냉장실에 있는 식품이 마르거나 생선, 양파, 치즈 등의 냄새가 냉동고에 있는 다른 식품으로 퍼지는 것을 막아줍니다.

듀플렉스쿨 프로는 개별 냉기 순환을 위해 두 개의 냉각 장치를 별도로 탑재해 최대의 냉장 기능을 제공하며 식품을 신선하게 보관해줍니다.







어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 마스터쿨의 특징점*

푸시2오픈

밀레 마스터쿨 제품의 도어를 살짝 누르면 열립니다. 웅장한 도어를 더욱 쉽게 열 수 있어 편리합니다. 푸시2오픈 기능 덕분에 마스터쿨 제품은 미니멀한 디자인으로 핸들 없는 주방 디자인을 연출할 수 있습니다. 클래식한 디자인을 원하시나요? 설정을 변경해서 풀2오픈으로 전환할 수 있습니다. 이 경우 도어는 누르는 압력에는 반응하지 않으며 핸들을 살짝 당기면 자동으로 열립니다.



브릴리언트라이트 조명

고품질 LED 스트립이 내부를 완벽하게 비추고 아름다운 무드를 제공합니다.



마스터프레시

과일, 야채, 생선 및 유제품을 위한 완벽한 보관 온도를 제공해 최대 5배 더 신선하게 보관해줍니다.



아이스메이커

급수를 연결하면 하루에 최대 150 개의 조각얼음을 자동으로 만듭니다.



Exclusive to Miele

소믈리에 세트

와인잔 칠링, 디캔팅을 위한 와인 준비, 오픈한 와인병의 완벽한 보관이 가능합니다.

마스터쿨 빌트인 냉동고



F 2411 Vi	
설치 타입	
제품 유형	빌트인 냉동고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	왼쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•
사용자 편의성	
프레시 시스템	—
다이나콜	—
노프로스트	•
아이스메이커	•
액티브에어클린 필터	—
셀프클로즈	—
도어 열림 방식	푸시2오픈
이지클린	•
맥스로드 경첩	•
브릴리언트라이트 조명	•
컨트롤	
사용자 인터페이스	마스터센서
수퍼프리즈	•
개별 온도 설정 구역	1
사바스 모드 (조명, 알람 등 꺼짐)	•
냉동고 구성	
선반 개수	3
냉동 바스켓 개수	2
도어 바스켓	4
선반 넘침 방지 테두리	•
네트워크	
Miele@home	•
안전	
잠금 기능	•
(소리) 도어 열림 알람/ 온도이상 알람	•/•
(조명) 도어 열림 알람/ 온도이상 알람	•/•
기술 데이터	
설치 공간 (WxHxD, mm)	458 x 2134–2157 x 650
제품 크기 (WxHxD, mm)	451 x 2127 x 613
총 용량(L)	224

마스터쿨 빌트인 냉장고



K 2801 Vi	
설치 타입	빌트인 냉장고
제품 유형	오른쪽 / •
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	•
좌우 나란히 설치 가능	•
사용자 편의성	마스터프레시
프레시 시스템	•
다이나콜	-
노프로스트	-
아이스메이커	•
액티브에어클린 필터	•
셀프클로즈	•
도어 열림 방식	푸시2오픈
이지클린	•
맥스로드 경첩	•
브릴리언트라이트 조명	•
컨트롤	마스터센서
사용자 인터페이스	•
수퍼쿨	2
개별 온도 설정 구역	•
사바스 모드 (조명, 알람 등 꺼짐)	•
냉동고 구성	
선반 개수	2
야채 서랍 개수	1
신선 서랍 개수	2
도어 선반	4
선반 넘침 방지 테두리	•
네트워크	•
Miele@home	•
안전	
잠금 기능	•/•
(소리) 도어 열림 알림/ 온도이상 알림	•/•
(조명) 도어 열림 알림/ 온도이상 알림	•/•
기술 데이터	
설치 공간 (WxHxD, mm)	762 x 2134-2154 x 650
제품 크기 (WxHxD, mm)	756 x 2127 x 610
총 용량(L)	463

마스터쿨 빌트인 와인 냉장고



	KWT 2611 Vi	KWT 2671 ViS
설치 타입		
제품 유형	빌트인 와인냉장고	빌트인 와인냉장고(+소물리에 세트)
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	왼쪽 / •	왼쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•	•
조절장치		
사용자 인터페이스	마스터센서	마스터센서
개별 온도 설정 구역	3	3
사바스 모드 (조명, 알람 등 꺼짐)	•	•
작동편의성		
다이나클	•	•
도어 열림 방식	푸시2오픈	푸시2오픈
맥스로드 경첩	•	•
브릴리언트라이트 조명	•	•
Miele@home	•	•
내부 구성		
플렉시프레임 나무선반 개수	13	9
나무선반 소재	너도밤나무	너도밤나무
소물리에 세트	-	•
노트부드	•	•
0.75l 보르도 와인병 개수	104	77
기술 데이터		
설치 공간 (WxHxD, mm)	610 x 2134-2154 x 650	610 x 2134-2154 x 650
제품 크기 (WxHxD, mm)	603 x 2127 x 610	603 x 2127 x 610
총 용량(L)	366	366
안전성		
잠금 기능	•	•
(소리) 도어 열림 알람/ 온도이상 알람	•/•	•/•
(조명) 도어 열림 알람/ 온도이상 알람	•/•	•/•



16°



Miele

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 와인 냉장고의 특징점

Exclusive to Miele 소믈리에 세트
밀레 소믈리에 세트가 장착된 와인 냉장고는 와인을 즐기는 분들에게 최적입니다. 와인을 훌륭하게 디캔팅할 수 있습니다. 칠링한 와인잔에 샴페인과 와인을 즐겨보세요. 와인을 오픈한 후에도 완벽한 상태로 보관할 수 있습니다.



2~3가지 온도 설정
다른 온도에 저장해야 하는 두세 가지 종류의 와인을 각각 다른 온도에 동시에 보관할 수 있습니다.



LED 조명
최소한의 열이 방출되는 LED 조명을 장착하여 와인의 맛과 향이 변질되지 않도록 해주며 은은한 조명으로 인테리어 효과를 줍니다.



Exclusive to Miele 플렉시프레임
각각의 프레임을 움직여서 다양한 크기의 와인병을 쉽게 보관할 수 있습니다.



오픈한 병 보관
오픈한 병도 보관할 수 있으며 내부 조명이 병을 은은하게 비추어줍니다.



노트보드
각 선반마다 라벨링을 위한 자석 스트립이 있어 와인명을 적어놓을 수 있습니다.

빌트언더 와인 냉장고



KWT 6322 UG	
설치 타입	
제품 유형	빌트언더 와인냉장고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•
조절장치	
사용자 인터페이스	터치컨트롤
개별 온도 설정 구역	2
서비스 모드 (조명, 알람 등 꺼짐)	•
작동 편의성	
다이나콜	•
도어 열림 방식	푸시2오픈
맥스루드 경첩	•
브릴리언트라이트 조명	•
Miele@home	-
내부 구성	
플렉시프레임 나무선반 개수	3
나무선반 소재	너도밤나무
소물리에 세트	-
노트보드	-
0.7리 보르도 와인병 개수	34
기술 데이터	
설치 공간(WxHxD, mm)	600 x 820-870 x 580
제품 크기(WxHxD, mm)	597 x 818 x 575
총 용량(L)	95
안전성	
잠금 기능	•
(소리) 도어 알람 / (소리) 온도 알람	•/•
(조명) 도어 알람 / (조명) 온도 알람	•/•

무상 보증 기간

안심이 기준이 될 때

밀레 보증 기간으로 안심하고 사용

밀레 제품을 구입하셨다면 내구성, 사용자 편의성, 품질에 있어서 최고의 선택을 하신 것입니다.

밀레는 기본적으로 제품 설치일로부터 2년간 무상 보증 기간을 제공해드립니다.

밀레 프리미엄 무상보증

밀레는 기본 2년의 무상 보증기간을 제공하여 제품을 보다 안심하고 사용할 수 있습니다.

안심하고 사용

무상 보증 기간 동안에는 소비자 과실 또는 주의 및 관리 소홀로 인한 경우를 제외하고 수리 비용이 청구되지 않습니다.

신뢰성 및 신속함

수리가 필요한 경우, 밀레 고객센터에서 신속하고 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.

밀레 보증 기간에 대한 더 자세한 정보는 밀레 고객센터 1577-1597 로 전화 문의하시어 확인하실 수 있습니다.





밀레 고객 센터

최고의 서비스를 제공하는 여러분의 파트너

밀레 제품을 구입하는 것은 뛰어난 내구성과 최상의 품질을 갖춘 제품을 선택하는 것입니다. 그러나 제품에 문제가 발생하더라도 밀레 고객 센터에서 신속하고 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.

하이엔드 밀레 제품을 수리하는 것은 제품이 오래되더라도 좋은 선택이며, 더 높은 지속 가능성을 위한 사려깊은 선택입니다.

밀레는 완벽한 서비스란 기술적인 문제가 생겼을 때 전문적인 수리를 제공하는 것 이상이라고 생각합니다. 밀레는 배송부터 설치, 그리고 제품 시운전을 수행하는 것까지 이어지는 지원을 제공합니다.

밀레는 항상 고객 가까이 있습니다

국내에 있는 밀레 고객 센터 및 서비스 파트너가 즉시 고객 여러분을 도와드릴 수 있습니다.

전문성

밀레 테크니션은 밀레 가전제품 전문가로서 빠르고 전문적인 수리를 제공해 드립니다.

지속 가능성 및 효율성

전문성과 준비성으로 다져진 밀레 테크니션은 최대한 빠른 시간 내 배송 및 수리를 완료하고자 노력합니다.

안정적인 부품 공급

정품 밀레 부품은 최고 품질일 뿐만 아니라, 제품 구입 후 최대 15년이 지난 후에도 안정적으로 공급되기 때문에 안심하고 이용하실 수 있습니다.

편리한 문의

밀레 고객 센터 1577 - 1597 로 전화하여 서비스 문의 및 제품 상담을 받으실 수 있습니다.

월~금 09:00 - 17:30 (토, 일, 공휴일 휴무)

(주)밀레코리아

밀레 익스피리언스 센터 (Miele Experience Center)

밀레 익스피리언스 센터에서는 밀레 제품을 직접 경험할 수 있으며 밀레에서 진행하는 각종 쿠키 이벤트에 참여할 수 있습니다.

*운영 시간: 월-금 10:00 - 20:00, 토-일 및 공휴일 10:00 - 18:00

(단, 신정, 구정, 근로자의 날, 추석 연휴에는 운영하지 않습니다)

밀레 익스피리언스 센터 강남

서울특별시 강남구 논현로 559

밀레 익스피리언스 센터 청담

서울특별시 강남구 도산대로 419

밀레 익스피리언스 센터 한남

서울특별시 용산구 한남대로 130 1층

밀레 익스피리언스 센터 송도

인천 연수구 송도동 10-110 송도중앙타워 1층

- 소비자 문의번호: 1577-1597
- 홈페이지: www.miele.co.kr
- 온라인몰: shop.miele.co.kr
- 인스타그램: www.instagram.com/miele_com/
- 네이버 브랜드스토어: brand.naver.com/miele

- 본 카탈로그에 실린 제품 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 제품 설명은 대표 모델을 기준으로 한 것으로 모델에 따라 규격 및 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 내용은 모델 및 국가별로 다를 수 있으며, 제품을 해외에서 사용 시 제품의 기능은 해당 국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.
- 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구매 시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
- 본 카탈로그는 염소 없이 표백된 종이에 인쇄되었습니다.